

取付説明書

LARGE DIAMETER GAS SAVER™ KITS

大口径ガスセーバーキット



CK ワールドワイド社
製品総合カタログ

部品の不足等が無いかご確認ください。



OR



クリアノズル
または
アルミナノズル



スクリーン付き
タングステン
アダプター



コレットボディ



ウェッジコレット




ヒートシールド

- 1** お持ちのトーチのヒートシールドとバックキャップを外してください。


※お持ちのトーチによりヒートシールドが取りにくい場合があります。



- 2** ガスセーバーキットのヒートシールドを取り付けてください。



- 3** コレットボディにスクリーン付きタングステンアダプターを取り付けてください。



- 4** 3をトーチに取り付けてください。

きつく締めてください。



- 5** ノズルを取り付けてください。



ノズルはヒートシールドまで被せて取り付けてください。

- 6** ウェッジコレット、タングステン電極、バックキャップの順番で取り付けてください。



取り付け完了。



EXCEED Co., Ltd.

お問い合わせはこちらから

TEL:046-281-5885 MAIL:support@exceeds.co.jp

